

Технический паспорт

Кабельная скоба со стяжкой CTC

Артикульный номер: 2332794



Зажим для кабельной стяжки для быстрой и простой установки самых разных кабелей, кабельных пучков и труб.

- * Универсально применимо для кабелей и труб.
- * Крепление с помощью забивного дюбеля Ø 5 мм и Ø 6 мм.
- * Макс. размер пучков до 63 мм
- * без галогена
- * Сертифицирован UL.

Зажим для кабельной стяжки для быстрой и простой установки самых разных кабелей, кабельных пучков и труб.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2332794
Тип	CTC 7,5x280 LGR
Обозначение 1	Кабельная скоба со стяжкой
Производитель	OBO
Размер	7,5x280mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельная скоба со стяжкой СТС

Артикульный номер: 2332794



Размеры



Длина	281 мм
Ширина	7,5 мм
Высота	1,5 мм

Технические характеристики

Ленточный затвор	Kunststoffzunge/-nase
Поверхность для нанесения маркировки	без
Не содержит галогенов	да
макс. диаметр пучка	63 мм
Минимальная разрушающая нагрузка	0,36 кН
Температура монтажа, макс.	35 C
Температура монтажа_мин.	-15 C
Отражательный	нет
Диапазон рабочих температур макс.	85 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C
Прозрачный	нет
Прочность при растяжении	360 N