


Технический паспорт

Крышка для двойной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 130 мм
Артикульный номер: 6169384



Крышка двойная для монтажа электроустановочных изделий в коробах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6169384
Тип	D2-2 130CW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для сдвоенн монтажа приборов
Производитель	OBO
Размер	130x300mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2784 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для двойной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 130 мм

Артикульный номер: 6169384



Размеры



Длина	300 мм
-------	--------

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C