


# Технический паспорт

## Заглушка для монтажного отверстия Telitank

Артикульный номер: 7407076



Заглушка для закрытия монтажного отверстия DAT. С резиновой уплотнительной прокладкой для гидроизоляции в соответствии с DIN EN 50085-2-2, в комплекте с крепежными винтами.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7407076
Тип	DAT F
Обозначение 1	Заглушка крышки основания
Обозначение 2	для монт.отверстия напол.б.окса
Производитель	OBO
Размер	100x100x3
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	12,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,292 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Заглушка для монтажного отверстия Telitank

Артикульный номер: 7407076



### Размеры



Размер А	109 мм
Размер В	185 мм

### Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Номинальный размер монтажных элементов	2