

# Технический паспорт

Настольный бокс DB для мобильной установки, с 2 двойными розетками и 2 разъемами RJ45 CAT 6  
Артикульный номер: 6116918



Настольный бокс с соединительным кабелем, вывод для кабеля с левой и правой стороны, фиксируется на столе с помощью противоскользких опорных точек.

#### Комплектация:

- две черные розетки с защитным контактом с углом установки 0°, 3 м сетевого кабеля с угловой штепсельной вилкой CEE 7/7, кабельный вывод с левой стороны;

- две красные розетки с защитным контактом с углом установки 0°, 3 м сетевого кабеля с угловой штепсельной вилкой CEE 7/7, кабельный вывод с левой стороны;

- два телекоммуникационных модуля RJ45 на RJ45, соединение 1:1, кат 6 экранированные, кабельный вывод с правой стороны.  
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.




Alu Алюминий

## Исходные данные

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Артикульный номер           | 6116918                 |
| Тип                         | DB-0A3 D22SR2K          |
| Обозначение 1               | Настольный бокс         |
| Обозначение 2               | для мобильной установки |
| Производитель               | OVO                     |
| Цвет                        | алюминиевый             |
| Материал                    | Алюминий                |
| Минимальная единица продажи | 1                       |
| Единица расхода             | Шт.                     |
| Масса                       | 100 кг                  |
| Единица веса                | кг/100 шт.              |

## Размеры



|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 300 мм |
| Ширина | 73 мм  |
| Высота | 70 мм  |

# Технический паспорт

Настольный бокс DV для мобильной установки, с 2 двойными розетками и 2 разъемами RJ45 CAT 6

Артикульный номер: 6116918



## Технические характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Количество аудио-вводов    | 0  |
| Количество разъемов кат. 5 | 0  |
| Количество разъемов cat 5e | 0  |
| Количество разъемов cat 6  | 2  |
| Количество USB-разъемов    | 0  |
| Количество VGA-разъемов    | 0  |
| Количество HDMI-разъемов   | 0  |
| Количество розеток SCHUKO  | 4  |
| Исполнение                 | Анодированная поверхность серебристого цвета |
| Исполнение                 | Конструкция                                  |
| Выдвижной                  | нет  |
| Форма                      | прямоугольной формы                          |
| Откидывающийся вверх       | нет  |
| Длина подводящего провода  | 3 м  |
| Защита от перенапряжений   | нет  |