

# Технический паспорт

## Настольный бокс DB без крепления, с 3 розетками

Артикульный номер: 6116939



Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- С 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.



**Alu** Алюминий

### Исходные данные

Артикульный номер	6116939
Тип	DB-0B3 D3S
Обозначение 1	Настольный бокс
Обозначение 2	без крепежного материала
Производитель	OVO
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	66 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Длина	180 мм
Высота	70 мм

# Технический паспорт

Настольный бокс DV без крепления, с 3 розетками

Артикульный номер: 6116939



## Технические характеристики

Количество аудио-вводов	0
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	0
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	0
Количество HDMI-разъемов	0
Количество розеток SCHUKO	3
Исполнение	Анодированная поверхность серебристого цвета
Исполнение	Конструкция
Выдвижной	нет
Форма	прямоугольной формы
Откидывающийся вверх	нет
Длина подводящего провода	3 м
Защита от перенапряжений	нет