

# Технический паспорт

Настольный бокс DBK с крышкой, с 2 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6

Артикульный номер: 6116802



Настольный бокс DBK с крышкой, с силовым кабелем предназначен для фиксированной установки в столешнице, из сатинированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 195 x 157 мм в столешнице.

Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.

Примечание: можно использовать в столешницах толщиной до 50 мм.

Готовый к подключению настольный бокс DBK предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	6116802
Тип	DBK2-D3 D2S2K
Обозначение 1	Настол. бокс, с откид. крышкой
Обозначение 2	для монтажа в столешнице
Производитель	OBO
Размер	210x167x68
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	178,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры



Длина 210 мм

# Технический паспорт

Настольный бокс DBK с крышкой, с 2 розетками, 2  
разъемами RJ45 КАТ 6

Артикульный номер: 6116802



## Технические характеристики

Количество аудио-вводов	0
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	2
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	0
Количество HDMI-разъемов	0
Количество розеток SCHUKO	2
Исполнение	Einbau
Выдвижной	нет
Форма	прямоугольной формы
Откидывающийся вверх	да
Длина подводящего провода	3 м
Защита от перенапряжений	нет