

Технический паспорт

Настольный бокс DBK с крышкой (с 2 розетками, разъемом HDMI и 2 разъемами RJ45 кат 6)

Артикульный номер: 6116810



Настольный бокс DBK с крышкой, с силовым кабелем предназначен для фиксированной установки в столешнице, из сатинированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 245 x 157 мм в столешнице.

Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- разъем HDMI 1.3, сетевой кабель 3,0 м со штекером.

- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.

Примечание: можно использовать в столешницах толщиной до 50 мм.

Готовый к подключению настольный бокс DBK предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	6116810
Тип	DBK2-M4H D2S2K
Обозначение 1	Настол. бокс, с откид. крышкой
Обозначение 2	для монтажа в столешнице
Производитель	OBO
Размер	260x167x68
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	173,76 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина 260 мм

Технический паспорт

Настольный бокс DBK с крышкой (с 2 розетками,
разъемом HDMI и 2 разъемами RJ45 кат 6)

Артикульный номер: 6116810



Технические характеристики

Количество аудио-вводов	0
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	2
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	0
Количество HDMI-разъемов	1
Количество розеток SCHUKO	2
Исполнение	Einbau
Выдвижной	нет
Форма	прямоугольной формы
Откидывающийся вверх	да
Длина подводящего провода	3 м
Защита от перенапряжений	нет