

Технический паспорт

Настольный бокс DBK, с 3 розетками, VGA, миниразъемом, 2 разъемами RJ45 кат 6
Артикульный номер: 6116808



Настольный бокс DBK с крышкой, с силовым кабелем предназначен для фиксированной установки в столешнице, из сатинированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 295 x 157 мм в столешнице.

Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 1 разъемом VGA 15-полюсным HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.

- с аудио разъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.

- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.

Примечание: можно использовать в столешницах толщиной до 50 мм. Готовый к подключению настольный бокс DBK предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6116808
Тип	DBK2-M5V D3S2K
Обозначение 1	Настол. бокс, с откид. крышкой
Обозначение 2	для монтажа в столешнице
Производитель	OBO
Размер	310x167x68
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	278 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина 310 мм

Технический паспорт

Настольный бокс DBK, с 3 розетками, VGA,
миниразъемом, 2 разъемами RJ45 кат 6
Артикульный номер: 6116808



Технические характеристики

Количество аудио-вводов	1
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	2
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	1
Количество HDMI-разъемов	0
Количество розеток SCHUKO	3
Исполнение	Einbau
Выдвижной	нет
Форма	прямоугольной формы
Откидывающийся вверх	да
Длина подводящего провода	3 м
Защита от перенапряжений	нет