

Технический паспорт

Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS

Артикульный номер: 6049127



Рифленая крышка для кабельных лотков тип ВКР.

Общая толщина крышки состоит из оцинкованного стального листа толщиной 2,0 мм и высоты рифления - 1,3 мм.

Предварительно выбитые отверстия с интервалом 100 мм позволяют впоследствии установить поворотный фиксатор. Крышки испытаны в соответствии с DIN 51130 и имеют класс сопротивления скольжению R11, а также класс смещения V10. Крепление крышки не входит в комплект поставки и может быть заказано отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6049127
Тип	DBKR 500 FS
Обозначение 1	Рифленая крышка
Обозначение 2	для напольных кабельных лотков
Производитель	OBO
Размер	500x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	823,07 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS

Артикульный номер: 6049127



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	500 мм
Высота	13 мм
Толщина листа	3,3 мм
Размер B	500 мм
Размер b	50 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет