Технический паспорт

Deskbox с крепежными зажимами, неукомплектованный

Артикульный номер: 6116760



Готовый к подключению настольный бокс Deskbox DBL предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения. Оснащен разъемом Wieland GST18®, который выходит слева из профиля. Монтаж производится без использования инструментов с помощью двух крепежных зажимов для фиксации на столешнице толщиной 8–40 мм (стандартный крепежный зажим) и толщиной 40–70 мм (крепежный зажим DBZ-BZL70). Настольный бокс Deskbox не укомплектован; для его оснащения можно использовать до 5 электромонтажных устройств серии Modul 45®.

CE

Alu	Алюминий
EL	анодированный

Исходные данные


Артикульный номер	6116760
Тип	DBL-1B
Обозначение 1	Настольный бокс
Обозначение 2	с крепежной скобой
Производитель	OBO
Размер	325x71x78
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	60 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	11,543 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Deskbox с крепежными зажимами, неукомплектованный

Артикульный номер: 6116760

Размеры



Длина	145 мм
Высота	59 мм

Технические характеристики

Количество аудио-вводов	0
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	0
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	0
Количество HDMI-разъемов	0
Исполнение	Конструкция
Выдвижной	нет
Форма	прямоугольной формы
Откидывающийся вверх	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	самостоятельный
Защита от перенапряжений	нет