Технический паспорт

Deskbox с крепежным зажимом, 2 розетками с заземляющим контактом, зарядное устройство USB
Артикульный номер: 6116762



Готовый к подключению настольный бокс Deskbox DBL предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами. Оснащен разъемом Wieland GST18®, который выходит слева из профиля. Монтаж производится без использования инструментов с помощью двух крепежных зажимов для фиксации на столешнице толщиной 8–40 мм (стандартный крепежный зажим) и толщиной 40–70 мм (крепежный зажим DBZ-BZL70). Deskbox оснащен 2 черными розетками с заземляющим контактом с углом установки 33° и зарядным устройством USB (18 Вт, USB A+C). Кроме того, в Deskbox имеется 2 пустых гнезда для последующей установки 2 электроустановочных изделий Modul 45®.

CE

Alu	Алюминий
EL	анодированный


Исходные данные

Артикульный номер	6116762
Тип	DBL-1B D2S 1C
Обозначение 1	Настольный бокс
Обозначение 2	с крепежной скобой
Производитель	OBO
Размер	325x71x78
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	80 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	11,8669 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Deskbox с крепежным зажимом, 2 розетками с заземляющим контактом, зарядное устройство USB
Артикульный номер: 6116762

Размеры



Длина	145 мм
Высота	59 мм

Технические характеристики

Исполнение	Конструкция
Выдвижной	нет
Форма	прямоугольной формы
Откидывающийся вверх	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	самостоятельный