


Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015646



Для крепления проволочных лотков к полу. Также может использоваться в качестве настенного крепления.
Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015646
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	B50mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	10,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,241 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015646



Размеры



Высота	20 мм
Высота	0,79 in
Размер A	30 мм
Размер B	56 мм
Размер L	120 мм

Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Крепление листовых кабельных лотков	Удерживающий выступ