

Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015662



Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.

Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015662
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	20,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,479 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015662



Размеры



Высота	20 мм
Высота	0,79 in
Размер A	30 мм
Размер B	206 мм
Размер L	270 мм

Технические характеристики

Исполнение	Трапецевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Крепление листовых кабельных лотков	Удерживающий выступ