

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FS


Артикульный номер: 6015670



Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.

Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер                             | 6015670                       |
| Обозначение 1                                 | Скоба                         |
| Обозначение 2                                 | для проволочного лотка        |
| Производитель                                 | OBO                           |
| Размер                                        | B300mm                        |
| Цвет                                          | цинковый                      |
| Материал                                      | Сталь                         |
| Поверхность                                   | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности                          | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи                   | 20                            |
| Единица расхода                               | Шт.                           |
| Масса                                         | 37,3 кг                       |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.                    |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 0,86 кг COe / 1 Шт.           |


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015670



### Размеры



|          |         |
|----------|---------|
| Высота   | 20 мм   |
| Высота   | 0,79 in |
| Размер A | 40 мм   |
| Размер B | 306 мм  |
| Размер L | 370 мм  |

### Технические характеристики

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Исполнение                               | Трапецевидный профиль настенной/потолочной скобы |
| Подходит для проволочного лотка          | да                                               |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                                              |
| Подходит для кабельного лотка            | нет                                              |
| Крепление листовых кабельных лотков      | Удерживающий выступ                              |