

Технический паспорт


Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015691



Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.
Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6015691
Тип	DBLG 20 400 FT
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	48,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,062 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015691



Размеры



Высота	20 мм
Высота	0,79 in
Размер A	40 мм
Размер B	406 мм
Размер L	470 мм

Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Крепление листовых кабельных лотков	Удерживающий выступ