

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015514



Скоба для листовых и проволочных лотков.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 6015514                             |
| Тип  | DBL 50 150 FS                       |
| Обозначение 1  | Скоба                               |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | B150mm                              |
| Цвет   | цинковый                            |
| Материал   | Сталь                               |
| Поверхность  | оцинкован конвейерным методом       |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN 10346                        |
| Минимальная единица продажи                                | 20                                  |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 18,8 кг                             |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,4881 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

### Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 150 мм |
| Ширина   | 6 in   |
| Высота   | 50 мм  |
| Высота   | 2 in   |
| Размер A | 210 мм |
| Размер B | 150 мм |
| Размер H | 50 мм  |

# Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015514



## Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Исполнение                               | Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы |
| Подходит для проволочного лотка          | да  |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет   |
| Подходит для кабельного лотка            | да  |
| Крепление листовых кабельных лотков      | привинчиваемый                                    |