

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015573



Скоба для листовых и проволочных лотков.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6015573
Тип	DBL 50 150 FT
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	19,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5409 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	210 мм
Размер B	150 мм
Размер H	50 мм

# Технический паспорт

Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015573



## Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый