

Технический паспорт

Дистанционная скоба А4

Артикульный номер: 6015632



Скоба для листовых и проволочных лотков.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6015632
Тип	DBL 50 200 A4
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	22,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,7465 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба А4

Артикульный номер: 6015632



Размеры



Ширина	200 мм
Высота	50 мм
Размер А	260 мм
Размер В	200 мм
Размер Н	50 мм

Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый