

Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015552



Скоба для листовых и проволочных лотков.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015552
Тип	DBL 50 500 FS
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	57,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,7259 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	560 мм
Размер B	500 мм
Размер H	50 мм

Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015552



Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый