

Технический паспорт

Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками

Артикульный номер: 6116854



Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается только в столешницах с толщиной не более 50 мм. Готовый к подключению настольный бокс DBV предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения и телекоммуникационными разъемами.

Alu	Алюминий
EL	анодированный

Исходные данные

Артикульный номер	6116854
Тип	DBV-A3A D2S
Обозначение 1	Настол. бокс, вертикальный
Обозначение 2	для монтажа в столешнице
Производитель	OBO
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	93,23 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками

Артикульный номер: 6116854



Размеры



Длина 212 мм

Технические характеристики

Количество аудио-вводов	0
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	0
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	0
Количество HDMI-разъемов	0
Количество розеток SCHUKO	2
Исполнение	с пластиковой крышкой серебристого цвета
Исполнение	Einbau
Выдвижной	да
Форма	круглой формы
Откидывающийся вверх	нет
Длина подводящего провода	3 м
Защита от перенапряжений	нет