

# Технический паспорт

## Вертикальный настольный бокс DBV, с 3 розетками

Артикульный номер: 6116862



Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается только в столешницах толщиной не более 50 мм. Готовый к подключению настольный бокс DBV предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения и телекоммуникационными разъемами.

**Alu** Алюминий

**EL** анодированный

### Исходные данные

Артикульный номер	6116862
Тип	DBV-A3A D3S
Обозначение 1	Настол. бокс, вертикальный
Обозначение 2	для монтажа в столешнице
Производитель	OBO
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	98,23 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Вертикальный настольный бокс DBV, с 3 розетками

Артикульный номер: 6116862



## Размеры



Длина 287 мм

## Технические характеристики

Количество аудио-вводов	0
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	0
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	0
Количество HDMI-разъемов	0
Количество розеток SCHUKO	3
Исполнение	с пластиковой крышкой серебристого цвета
Исполнение	Einbau
Выдвижной	да
Форма	круглой формы
Откидывающийся вверх	нет
Длина подводящего провода	3 м
Защита от перенапряжений	нет