

Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,
A2

Артикульный номер: 7130909



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7130909
Тип	DBV 300 S A2
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	восходящий
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	49 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая, A2

Артикульный номер: 7130909



Размеры



Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет