

# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,  
FS

Артикульный номер: 7130817



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.  
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7130817
Тип	DBV 300 S FS
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	восходящий
Производитель	OBO
Размер	V300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	49 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,7225 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая, FS

Артикульный номер: 7130817



## Размеры



Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	300 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет