

# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,  
DD

Артикульный номер: 7131518



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.  
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.



St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

## Исходные данные

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 7131518                                            |
| Тип                                                        | DBV 400 S DD                                       |
| Обозначение 1                                              | Крышка верт.угловой секции 90°                     |
| Обозначение 2                                              | восходящий                                         |
| Производитель                                              | OBO                                                |
| Размер                                                     | B400mm                                             |
| Цвет                                                       | цинковый                                           |
| Материал                                                   | Сталь                                              |
| Поверхность                                                | Конвейерное цинкование методом двойного погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN 10346                                       |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                                  |
| Единица расхода                                            | Шт.                                                |
| Масса                                                      | 113 кг                                             |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                                         |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 4,4464 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.                |


# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая, DD

Артикульный номер: 7131518



## Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 400 мм  |
| Ширина        | 16 in   |
| Толщина листа | 0,03 in |
| Толщина листа | 0,75 мм |
| Размер B      | 400 мм  |

## Технические характеристики

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                             | 90°                     |
| Вид крепления                            | Фиксатор крышки         |
| Повышение живучести конструкции          | нет                     |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                     |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                     |
| Подходит для кабельного лотка            | да                      |
| Изменение направления                    | вертикальный восходящий |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                     |
| Конец шарнира                            | нет                     |