

Технический паспорт

Потолочная скоба A4

Артикульный номер: 6356113



Потолочная скоба для подвеса с помощью стержня с резьбой.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6356113
Тип	DB A4
Обозначение 1	Потолочная скоба
Обозначение 2	с боковой перфорацией 10,5 мм
Производитель	OBO
Размер	80x40
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	16 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,0759 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

Длина	80 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм