

Технический паспорт

Потолочная скоба FT

Артикульный номер: 6356109



Потолочная скоба для подвеса с помощью стержня с резьбой.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6356109
Тип	DB FT
Обозначение 1	Потолочная скоба
Обозначение 2	с боковой перфорацией 10,5 мм
Производитель	OBO
Размер	80x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	16 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3641 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

Длина	80 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм

Технический паспорт

Потолочная скоба FT

Артикульный номер: 6356109



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Регулируемый	нет