

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138680



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7138680
Тип	DFAAM 100 DD
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 100
Производитель	OBO
Размер	V=100mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	12,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138680



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет