

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции Magic A2

Артикульный номер: 7138722



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




<b>A2</b>	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7138722
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 150
Производитель	OBO
Размер	V=150mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	13,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Ширина	150 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A2

Артикульный номер: 7138722



## Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет