


# Технический паспорт

## Крышка Т-образного ответвления

Артикульный номер: 7138644



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7138644
Тип	DFAAM 200 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 200
Производитель	OBO
Размер	B=200mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	17,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	200 мм

# Технический паспорт

## Крышка Т-образного ответвления

Артикульный номер: 7138644



### Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет