

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138690



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7138690
Тип	DFAAM 500 DD
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 500
Производитель	OBO
Размер	V=500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,524 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка T-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138690



### Размеры



Ширина	500 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет