


# Технический паспорт

## Крышка Т-образного ответвления

Артикульный номер: 7138650



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7138650
Тип	DFAAM 500 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 500
Производитель	OBO
Размер	V=500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крышка Т-образного ответвления



Артикульный номер: 7138650

### Размеры



Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет