

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения DD

Артикульный номер: 7131305



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131305
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 100
Производитель	OBO
Размер	V100mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	25 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	100 мм
Размер Н	15 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения DD

Артикульный номер: 7131305



Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,04 in
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет