

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения

Артикульный номер: 7128444



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128444
Тип	DFAA 200 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 200
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	200 мм
Размер Н	15 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения

Артикульный номер: 7128444



Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,04 in
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет