


# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм FS  
Артикульный номер: 7128487



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7128487
Тип	DFAA 400 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 400
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	145 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры



Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм FS

Артикульный номер: 7128487



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет