


# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм DD  
Артикульный номер: 7131372



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	7131372
Тип	DFAA 550 DD
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 550
Производитель	OBO
Размер	B550mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	186 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры



Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер	15 мм
H	
Размер R	148 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения

400-600 мм DD

Артикульный номер: 7131372



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет