

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции, регулируемая, Magic DD

Артикульный номер: 6040792



Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6040792
Тип	DFBMV 600 DD
Обозначение 1	Крышка для угловой секции
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	604x908
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	340,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic DD

Артикульный номер: 6040792



## Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет