

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138572



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 7138572 |
| Обозначение 1 | Крышка угловой секции 90° |
| Обозначение 2 | для угловой секции RBM 90 150 |
| Производитель | OBO |
| Размер | B=150mm |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 29,9 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138572

OBO
BETTERMANN

Размеры



| | |
|---------------|---------|
| Ширина | 150 мм |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер В | 150 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Изгиб (угол) | 90° |
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Подходит для проволочного лотка | нет |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Изменение направления | горизонтальный |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конец шарнира | нет |