


Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° DD

Артикульный номер: 7131887



Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131887
Тип	DFB 45 500 DD
Обозначение 1	Крышка угловой секции 45°
Обозначение 2	с фиксаторами, для RB 45 500
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	252,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° DD

Артикульный номер: 7131887



Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Количество шпингалетов	5 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет