


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 45° FS

Артикульный номер: 7128916



Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 7128916                       |
| Тип                         | DFB 45 550 FS                 |
| Обозначение 1               | Крышка угловой секции 45°     |
| Обозначение 2               | с фиксаторами, для RB 45 550  |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | B550mm                        |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 324 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |

### Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 550 мм  |
| Ширина        | 22 in   |
| Высота        | 35 мм   |
| Толщина листа | 0,05 in |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 550 мм  |
| Размер H      | 15 мм   |
| Размер R      | 148 мм  |

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 45° FS



Артикульный номер: 7128916

### Технические характеристики

|  |                     |
|--|---------------------|
| Изгиб (угол)                             | 45°                 |
| Количество шпингалетов                   | 5 Сталь             |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции          | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Изменение направления                    | горизонтальный      |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |
| Конец шарнира                            | нет                 |