

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FT

Артикульный номер: 7131785



Крышка для угловой секции 90°, тип RB 90 305 и 605.
Фиксация под крышкой кабельного лотка, крепежный материал не требуется.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131785
Тип	DFB 90 050 FT
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Производитель	OBO
Размер	B50mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	12 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4995 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FT

Артикульный номер: 7131785



Размеры



Длина	160 мм
Ширина	50 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	накладной
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет