


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° FS

### Артикульный номер: 7129637



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

#### Исходные данные

Артикульный номер	7129637
Тип	DFB 90 200 FS
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	с фиксаторами, для RB 90 200
Производитель	ОВО
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	56 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° FS

### Артикульный номер: 7129637

**OBO**  
BETTERMANN

#### Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	200 мм
Размер Н	15 мм

#### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет