

Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138974



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7138974
Тип	DFKM 200 DD
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	для секции RKM 200
Производитель	OBO
Размер	B=200mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	75 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138974



Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет