

Технический паспорт

Крышка для крестообразной секции DD



Артикульный номер: 7131143



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131143
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RK 400
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	739 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	35 мм
Размер B	400 мм
Размер	15 мм
H	
Размер R	148 мм

Технический паспорт

Крышка для крестообразной секции DD

Артикульный номер: 7131143



Технические характеристики

Количество шпингалетов	8 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет