
Технический паспорт

Крышка T-образной секции Magic A4

Артикульный номер: 7138892



Крышка T-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	7138892
Тип	DFTM 600 A4
Обозначение 1	Крышка T-образной секции
Обозначение 2	для секции RTM 600
Производитель	OBO
Размер	B=600mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	444,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Крышка T-образной секции Magic A4

Артикульный номер: 7138892

Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет