

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138842



Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7138842
Тип	DFTM 600 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	для секции RTM 600
Производитель	OBO
Размер	B=600mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	449,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138842



Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет