


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS



Артикульный номер: 7128231



Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7128231 |
| Тип | DFT 200 FS |
| Обозначение 1 | Крышка Т-образной секции |
| Обозначение 2 | с фиксаторами, для RT 200 |
| Производитель | OBO |
| Размер | B200mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 60 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры



| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 200 мм |
| Ширина | 8 in |
| Толщина листа | 1 мм |
| Размер B | 200 мм |
| Размер H | 15 мм |

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 7128231



Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Количество шпингалетов | 4 Сталь |
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Толщина материала (дюймы) | 0,04 in |
| Прочность материала | 1 мм |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |