


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 7128266



Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128266
Тип	DFT 300 FS
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RT 300
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	115 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм
Размер H	15 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 7128266



Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,04 in
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет