


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129416



Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7129416
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RT 550
Производитель	OBO
Размер	B550mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	905,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	550 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129416



Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет