Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT

Артикульный номер: 6001822



Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM.
Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху.
Предназначена для отраслей промышленности, например, машиностроение и производство комплектного оборудования.
С поперечными желобками шириной от 400 мм.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	6001822
Тип	DGRR 100 FT
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для проволочного лотка
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	100x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	85 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,1745 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT

Артикульный номер: 6001822

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	98 мм
Ширина	3,86 in
Высота	15 мм
Высота	0,59 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	98 мм

Технические характеристики

Вид крепления	защелкиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет