Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2

Артикульный номер: 6001860



Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM.
Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху.
Предназначена для пищевой и химической промышленности.
С поперечными желобками шириной от 400 мм.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

CE

A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6001860
Тип	DGRR 50 A2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для проволочного лотка
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	50x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	47,333 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,2494 кг CO2e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2

Артикульный номер: 6001860

Размеры





Длина	3 000 мм
Ширина	50 мм
Ширина	1,97 in
Высота	15 мм
Высота	0,59 in
Толщина листа	0,8 мм
Размер B	50 мм

Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2

Артикульный номер: 6001860

Технические характеристики

Вид крепления	защелкиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет